



08679-154 Hose mit Schenkeltaschen

geringes Gewicht

MASCOT® HARDWEAR

09

01

82C42	82C43	82C44	82C45	82C46	82C47	82C48
82C49	82C50	82C51	82C52	82C54	82C56	82C58
82C60	82C62	82C64	82C66	90C42	90C43	90C44
90C45	90C46	90C47	90C48	90C49	90C50	90C51
90C52	90C54	90C56	90C58	90C60	90C62	90C64
90C66						



- Strapazierfähige, dreifache Kappnähte verlängern die Lebensdauer des Produktes.
- Die niedrige Taille mit formgeschnittenem Bund sorgt dafür, dass die Hose alle Bewegungen des Körpers mitmacht.
- Ergonomisch geschnittene Hosenbeine, die nach den natürlichen Bewegungen des Körpers geformt wurden.
- Verstellbare Hammerschlaufe.
- Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.

Technische Informationen

Zweifache und dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Niedrige Taille und formgeschnittener Bund. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Gürtelschlaufen. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Vordertaschen. Gesäßtaschen, verstärkt und mit Patte mit Klettverschluss versehen. Hammerschlaufe, verstellbar. Schenkeltasche mit Verstärkungen, Handy-Tasche und Patte mit Klettverschluss. Zollstocktasche, verstärkt, mit kleiner Tasche außen. Stifttasche. Kontrastnähte. Reflexeffekte.

Träger



Hauptmaterial / Obermaterial

65% Polyester/35% Baumwolle

260 g/m²



Canvasstruktur.

Industriewäsche-Kategorie B1

Zertifizierungen



- OEKO-TEX® STANDARD 100

Logo

Logoplatzierung:

- Logo auf Arbeitskleidung. Linke Gesäßtasche. Max. 10 x 3 cm/3,9 x 1,1 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Rechte Gesäßtasche. Max. 10 x 3 cm/3,9 x 1,1 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Waagerecht am linken Oberschenkel. Max. 9 x 5 cm/3,5 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Senkrecht am rechten Oberschenkel, von oben nach unten lesbar. Max. 25 x 5/9,8 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Waagerecht am rechten Oberschenkel. Max. 11 x 5 cm/4,3 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Linke Vordertaschenklappe. Max. 8 x 3 cm/3,1 x 1,1 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Waagerecht am linken Bein. Max. 12 x 6 cm/4,7 x 2,3 in

- Logo auf Arbeitskleidung. Waagrecht am rechten Bein. Max. 12 x 6 cm/4,7 x 2,3 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Senkrecht am linken Bein, von unten nach oben lesbar. Max. 25 x 10 cm/9,8 x 3,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Senkrecht am rechten Bein, von oben nach unten lesbar. Max. 25 x 10 cm/9,8 x 3,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Innen am Bund. Max. 15 x 1 cm/5,9 x 0,3 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Sonderplatzierung. Für Einzelheiten bitte Kontakt aufnehmen.