



- Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend.
- Große Bewegungsfreiheit durch formgeschnittene Ärmel.
- Futter aus Stepp und gestepptem Fleece.
- Zusätzlicher Kälteschutz durch verlängerten Rücken.
- Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.

Technische Informationen

Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend. Futter aus Stepp und gestepptem Fleece. Innenkragen aus Fleece. Rücken ist verlängert. Verschluss mit Reißverschluss, Wetterschutzleiste sowie verdeckten Druckknöpfen. Reißverschluss tasche unter der Wetterschutzleiste. Brusttaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. D-Ring. Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit. Vordertaschen. Innentasche mit Reißverschluss. Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) und Druckknopfverschluss an den Handgelenken. Innen verstellbares Zugband in Hüfthöhe. Bund mit Druckknopfregulierung. Reißverschluss im Futter am Rücken zum Anbringen eines Logos/einer Stickerei. Kontrastnähte. Reflexeffekte.

Träger



10135-194 Winterjacke

Steppfutter - wasserabweisend

MASCOT® INDUSTRY



XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
4XL	5XL					

Hauptmaterial / Obermaterial

100% Polyester

270 g/m²



Canvasstruktur.

Industriewäsche-Kategorie C2

Zertifizierungen



- OEKO-TEX® STANDARD 100

Logo

Logoplatzierung:

- Logo auf Arbeitskleidung. Über der linken Brusttasche. Max. 8 x 3 cm/3,1 x 1,1 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Linke Brusttasche. Max. 8 x 7 cm/3,1 x 2,7 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Über der rechten Brusttasche. Max. 8 x 3 cm/3,1 x 1,1 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Rechte Brusttasche. Max. 8 x 5 cm/3,1 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Mittig am Rücken. Max. 28 x 28 cm/11 x 11 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Nacken. Max. 12 x 5 cm/4,7 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Waagrecht am rechten Ärmel. Max. 7 x 3 cm/2,7 x 1,1 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Sonderplatzierung. Für Einzelheiten bitte Kontakt aufnehmen.