

12004-530 Hemd

Premium - Moderne Passform

MASCOT® CROSSOVER



37-38	39-40	41-42	43-44	45-46	47-48	49-50
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Hauptmaterial / Obermaterial

100% Baumwolle

200 g/m²



Twill. Kann 3-5% einlaufen.



- Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit.
- Knopfleiste.
- Kragen mit verdecktem Button-Down.
- Ärmel können hochgekrempelt und mit Knopf befestigt werden.
- Verstärkte Ärmelschlitze.
- Regulierbare Manschetten.
- Das Produkt ist für Industrielwäsche geeignet.

Technische Informationen

Premium. Moderne Passform. Knopfleiste. Kragen mit verdecktem Button Down. Brusttaschen mit Patte. Stifthalter. Ärmel können hochgekrempelt und mit Knopf befestigt werden. Ärmelschlitze, verstärkt. Manschetten mit Knopfregulierung.

Träger



Industrielwäsche-Kategorie A1

Zertifizierungen



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- ProWash® - EN ISO 15797

Logo

Logoplatzierung:

- Logo auf Arbeitskleidung. Über der linken Brusttasche. Max. 10 x 4 cm/3,9 x 1,5 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Linke Brusttasche. Max. 8 x 5 cm/3,1 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Über der rechten Brusttasche. Max. 10 x 4 cm/3,9 x 1,5 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Rechte Brusttasche. Max. 8 x 5 cm/3,1 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Mittig am Rücken. Max. 25 x 25 cm/9,8 x 9,8 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Nacken. Max. 10 x 4 cm/3,9 x 1,5 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Waagrecht am rechten Ärmel. Max. 10 x 5 cm/3,9 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Waagrecht am linken Ärmel. Max. 10 x 5 cm/3,9 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Links am Kragen. Max. 8 x 2 cm/3,1 x 0,7 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Rechts am Kragen. Max. 8 x 2 cm/3,1 x 0,7 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Sonderplatzierung. Für Einzelheiten bitte Kontakt aufnehmen.