

12035-211 Winterjacke

gestepptes Fleecefutter - wasserdicht

MASCOT® UNIQUE



XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
4XL						

Hauptmaterial / Obermaterial

100% Polyester

255 g/m²




- Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht mit getapten Nähten.
- Abnehmbare, gefütterte Kapuze, mit verstellbaren Elastikschnüren.
- Kragen folgt den Bewegungen des Kopfes durch sein Design und die leichte Stoffqualität.
- Große Bewegungsfreiheit durch formgeschnittene Ärmel.
- Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.

Technische Informationen

Zweifarbige. Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht. Nähte sind verklebt. Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen. Futter aus gestepptem Fleece. Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen. Reißverschluss tasche unter der Wetterschutzleiste. Brusttaschen mit Reißverschluss. Leichter Eingriff zur integrierten Handytasche in der Brusttasche. D-Ring. Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit. Vordertaschen. Innentasche mit Reißverschluss. Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken. Innen verstellbarer Zugband in Hüfthöhe. Reißverschluss im Futter am Rücken zum Anbringen eines Logos/einer Stickerei. Reflexeffekte.

Träger



Twill.

Industriewäsche-Kategorie C2

Zertifizierungen



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 343 3/1
- EN 342 3/WP (1.95 clo)

Logo

Logoplatzierung:

- Logo auf Arbeitskleidung. Über der linken Brusttasche. Max. 10 x 4 cm/3,9 x 1,5 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Linke Brusttasche. Max. 8 x 7 cm/3,1 x 2,7 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Über der rechten Brusttasche. Max. 10 x 4 cm/3,9 x 1,5 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Rechte Brusttasche. Max. 8 x 5 cm/3,1 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Mittig am Rücken. Max. 28 x 28 cm/11 x 11 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Sonderplatzierung. Für Einzelheiten bitte Kontakt aufnehmen.