



12169-442 Latzhose mit Knietaschen

geringes Gewicht

MASCOT® UNIQUE



82C42	82C44	82C46	82C48	82C50	82C52	82C54
82C56	82C58	82C60	82C62	82C64	82C66	82C68
90C46	90C48	90C50	90C52	90C54	90C56	90C58
90C60	90C62	76C46	76C48	76C50	76C52	76C54
76C56						



- Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt verlängern die Lebensdauer des Produktes.
- Super Passform mit ergonomisch geformten Beinen und keilförmigen Einsätzen an der Beininnenseite und im Schritt (mit extra Verstärkung).
- Mit CORDURA®-Gewebe verstärkte Knietaschen, Eingriff zum Knieschutz von oben und Patte, damit sich kein Schmutz sammelt.
- Die Knietaschen sind höhenverstellbar, so dass der Knieschutz optimal an den Knien platziert ist.
- Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.
- Zertifiziert für die Verwendung zusammen mit dem MASCOT-Kniepolstertyp SHORT oder LONG, da die Kniepolstertasche höhenverstellbar ist.

Technische Informationen

Zweifarbige. Leichte Meterware. Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Schulterträger aus Stoff, verstellbar und mit kurzem, kräftigem Gummizug sowie Kunststoffschnallen. Latztasche mit Stifttasche, Handytasche sowie Patte mit verdeckten Druckknöpfen. D-Ring. Innentasche mit Klettverschluss. Bund ist regulierbar. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Vordertaschen. Verstärkte Gesäßtaschen. Hammerschlaufe, verstellbar. Schenkeltasche mit Handfach, Patte und verdeckten Druckknöpfen. Zollstocktasche, verstärkt. Stifttasche. Knietaschen aus super strapazierfähigem CORDURA® (1000 D), höhenregulierbar und mit Patte sowie Eingriff von oben. Reflexeffekte. Zu diesem Modell empfehlen wir folgenden Knieschutz: 00418-100, 00718-100, 50451-916 oder 20118-915. Zertifiziert zusammen mit Kniepolstertyp SHORT oder LONG gemäß EN 14404.

Hauptmaterial / Obermaterial

65% Polyester/35% Baumwolle

270 g/m²



Twill.

Industriewäsche-Kategorie A1

CORDURA
F A B R I C

Zertifizierungen



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- ProWash® - EN ISO 15797

Logo

Logoplatzierung:

- Logo auf Arbeitskleidung. Latztasche. Max. 8 x 8 cm/3,1 x 3,1 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Linke Gesäßtasche. Max. 10 x 3 cm/3,9 x 1,1 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Rechte Gesäßtasche. Max. 10 x 3 cm/3,9 x 1,1 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Senkrecht auf linkem Oberschenkel, von unten nach oben lesbar. Max. 25 x 5/9,8 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Waagrecht am linken Oberschenkel. Max. 9 x 5 cm/3,5 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Senkrecht am rechten Oberschenkel, von oben nach unten lesbar. Max.

Träger



25 x 5/9,8 x 1,9 in

- Logo auf Arbeitskleidung. Waagrecht am rechten Oberschenkel. Max. 11 x 5 cm/4,3 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Über der Latztasche. Max. 12 x 2 cm/4,7 x 0,7 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Waagrecht am linken Bein. Max. 12 x 6 cm/4,7 x 2,3 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Waagrecht am rechten Bein. Max. 12 x 6 cm/4,7 x 2,3 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Senkrecht am linken Bein, von unten nach oben lesbar. Max. 28 x 10 cm/11 x 3,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Senkrecht am rechten Bein, von oben nach unten lesbar. Max. 28 x 10 cm/11 x 3,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Sonderplatzierung. Für Einzelheiten bitte Kontakt aufnehmen.