



12307-630 Jacke

Baumwolle

MASCOT® INDUSTRY



XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
4XL						

Hauptmaterial / Obermaterial

100% Baumwolle

355 g/m²



Twill. Kann 3-5% einlaufen.

Industriewäsche-Kategorie A1

Zertifizierungen



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- ProWash® - EN ISO 15797



- Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an Ärmeln, Schultern und Seiten verlängern die Lebensdauer des Produktes.
- Verschluss mit Wetterschutzleiste und verdeckten Druckknöpfen, um Kratzer zu vermeiden.
- D-Ring für Schlüssel oder ID-Karten.
- Große Bewegungsfreiheit durch formgeschnittene Ärmel.
- Individuelle Anpassung durch regulierbaren Bund.
- Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet.

Technische Informationen

Dreifache Kappnähte an den Ärmeln, Schultern und Seiten. Stehkragen. Verschluss mit Wetterschutzleiste sowie verdeckten Druckknöpfen. Brusttaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. D-Ring. Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit. Stifttasche. Vordertaschen. Innentaschen. Bund mit Druckknopfregulierung. Manschetten mit Druckknopfregulierung. Kontrastnähte.

Träger



Logo

Logoplatzierung:

- Logo auf Arbeitskleidung. Über der linken Brusttasche. Max. 10 x 4 cm/3,9 x 1,5 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Linke Brusttasche. Max. 8 x 7 cm/3,1 x 2,7 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Über der rechten Brusttasche. Max. 10 x 4 cm/3,9 x 1,5 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Rechte Brusttasche. Max. 8 x 5 cm/3,1 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Mittig am Rücken. Max. 28 x 28 cm/11 x 11 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Nacken. Max. 12 x 5 cm/4,7 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Waagrecht am rechten Ärmel. Max. 10 x 5 cm/3,9 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Sonderplatzierung. Für Einzelheiten bitte Kontakt aufnehmen.