




12311-630 Overall mit Knietaschen

Baumwolle

MASCOT® INDUSTRY



XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
4XL						

Hauptmaterial / Obermaterial

100% Baumwolle

355 g/m²



- Strapazierfähige, dreifache Kappnähte verlängern die Lebensdauer des Produktes.
- Ergonomisch geschnittene Hosenbeine, die nach den natürlichen Bewegungen des Körpers geformt wurden.
- Durchgriff zur Hose darunter an beiden Seiten.
- Gummizug und Dehnfalte im Rücken.
- Die Knietaschen sind höhenverstellbar, so dass der Knieschutz optimal an den Knien platziert ist.
- Das Produkt ist für Industrielwäsche geeignet.
- Zertifiziert für die Verwendung zusammen mit dem MASCOT-Kniepolstertyp SHORT oder LONG, da die Kniepolstertasche höhenverstellbar ist.

Technische Informationen

Dreifache Kappnähte an den Ärmeln, Schultern, Beinen und im Schritt. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Verschluss mit Wetterschutzleiste sowie verdeckten Druckknöpfen. Stehkragen. Brusttaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. D-Ring. Vordertaschen. Eingriff zur Innenseite an beiden Seiten. Gesäßtaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Hammerschlaufe, verstellbar. Schenkeltasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Zollstocktasche. Manschetten mit Druckknopfregulierung. Gummizug und Dehnfalte im Rücken. Knietaschen, höhenregulierbar. Kontrastnähte. Zu diesem Modell empfehlen wir folgenden Knieschutz: 00418-100, 00718-100, 50451-916 oder 20118-915. Zertifiziert zusammen mit Kniepolstertyp SHORT oder LONG gemäß EN 14404.

Träger



Twill. Kann 3-5% einlaufen.

Industrielwäsche-Kategorie A1

Zertifizierungen



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- ProWash® - EN ISO 15797

Logo

Logoplatzierung:

- Logo auf Arbeitskleidung. Über der linken Brusttasche. Max. 10 x 4 cm/3,9 x 1,5 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Linke Brusttasche. Max. 8 x 7 cm/3,1 x 2,7 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Über der rechten Brusttasche. Max. 10 x 4 cm/3,9 x 1,5 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Rechte Brusttasche. Max. 8 x 5 cm/3,1 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Mittig am Rücken. Max. 22 x 10 cm/8,6 x 3,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Nacken. Max. 10 x 4 cm/3,9 x 1,5 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Linke Gesäßtasche. Max. 10 x 3 cm/3,9 x 1,1 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Rechte Gesäßtasche. Max. 10 x 3 cm/3,9 x 1,1 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Senkrecht am rechten Oberschenkel, von oben nach unten lesbar. Max. 25 x 5/9,8 x 1,9 in



- Logo auf Arbeitskleidung. Waagrecht am linken Bein. Max. 12 x 6 cm/4,7 x 2,3 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Waagrecht am rechten Bein. Max. 12 x 6 cm/4,7 x 2,3 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Senkrecht am linken Bein, von unten nach oben lesbar. Max. 28 x 10 cm/11 x 3,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Senkrecht am rechten Bein, von oben nach unten lesbar. Max. 28 x 10 cm/11 x 3,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Sonderplatzierung. Für Einzelheiten bitte Kontakt aufnehmen.



