



13528-707 Thermojacke

MASCOT® ORIGINALS

o6

XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
4XL						

Hauptmaterial / Obermaterial

100% Polyester

370 g/m²



Gesteppte Meterware. Kochfest bei 95°C

- Auf traditionelle Weise geschweißte Thermokleidung.
- Leicht abgeschrägter Kragen mit Rippenbund innen, der dicht am Hals abschließt und die Kälte abhält.
- Brusttasche.
- Zusätzlicher Kälteschutz durch verlängerten Rücken.
- Kochwäsche bei 95° C möglich.
- Das Produkt ist für Industrielwäsche geeignet.

Technische Informationen

Ultraschallverschweißtes Polyester mit Polyesterwatte als Isoliereinlage. Leicht angeschrägter Kragen mit Rippe innen, der dicht am Hals abschließt und die Kälte abhält. Reißverschluss, durchgehend. Rücken ist verlängert. Rippenbündchen an den Handgelenken. Brusttasche innen.

Träger



Industrielwäsche-Kategorie A1

Zertifizierungen



ProWash®
EN ISO 15797

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- ProWash® - EN ISO 15797

Logo

Nicht zum Bedrucken geeignet.

Logoplatzierung:

- Logo auf Arbeitskleidung. Sonderplatzierung. Für Einzelheiten bitte Kontakt aufnehmen.