



- Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht mit getapten Nähten.
- Abnehmbare, gefütterte Kapuze, mit verstellbaren Elastiksnüren.
- Elastisches Material am Rücken bietet erhöhte Bewegungsfreiheit.
- Die Knietaschen sind höhenverstellbar, so dass der Knieschutz optimal an den Knien platziert ist.
- Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.

## Technische Informationen

Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht. Nähte sind verklebt. Zweifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastiksnüren versehen. Futter aus Kunstpelz am Körper. Futter aus Stepp in Beinen und Ärmeln. Innenkragen aus Strick. Verschluss mit Reißverschluss, Wetterschutzleiste sowie verdeckten Druckknöpfen. Brusttaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. D-Ring. Innentasche mit Reißverschluss. Vordertaschen mit Wetterschutzleiste. Gummizug (verdeckt) im Rücken. Gesäßtaschen, verstärkt. Hammerschlaufe. Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf. Zollstocktasche. Reißverschluss mit Wetterschutzleiste am äußeren Beinabschluss. Knietaschen, höhenregulierbar und mit Patte sowie Eingriff von oben. Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit. Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) und Druckknopfverschluss an den Handgelenken. Reflexeffekte.

## Träger



## 14119-194 Winteroverall

Kunstpelzfutter - wasserdicht

MASCOT® INDUSTRY



|   |   |   |    |     |     |     |
|---|---|---|----|-----|-----|-----|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|----|-----|-----|-----|

## Hauptmaterial / Obermaterial

100% Polyester

270 g/m<sup>2</sup>



Canvasstruktur.

## Industriewäsche-Kategorie C2

## Zertifizierungen



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 343 3/1
- EN 342 3/WP (2.08 clo)

## Logo

### Logoplatzierung:

- Logo auf Arbeitskleidung. Über der linken Brusttasche. Max. 10 x 4 cm/3,9 x 1,5 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Linke Brusttasche. Max. 8 x 7 cm/3,1 x 2,7 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Über der rechten Brusttasche. Max. 10 x 4 cm/3,9 x 1,5 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Rechte Brusttasche. Max. 8 x 5 cm/3,1 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Mittig am Rücken. Max. 22 x 10 cm/8,6 x 3,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Nacken. Max. 10 x 4 cm/3,9 x 1,5 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Rechte Gesäßtasche. Max. 10 x 3 cm/3,9 x 1,1 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Waagrecht am linken Oberschenkel. Max. 9 x 5 cm/3,5 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Senkrecht am rechten Oberschenkel, von oben nach unten lesbar. Max. 25 x 5/9,8 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Waagrecht am rechten Oberschenkel. Max. 9 x 5 cm/3,5 x 1,9 in



- Logo auf Arbeitskleidung. Waagrecht am rechten Ärmel.  
Max. 10 x 5 cm/3,9 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Waagrecht am linken Bein.  
Max. 12 x 6 cm/4,7 x 2,3 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Waagrecht am rechten Bein.  
Max. 12 x 6 cm/4,7 x 2,3 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Senkrecht am linken Bein, von unten nach oben lesbar. Max. 28 x 10 cm/11 x 3,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Senkrecht am rechten Bein, von oben nach unten lesbar. Max. 28 x 10 cm/11 x 3,9 in

