




15379-869 Jeans

MASCOT® FRONTLINE



W30L30	W32L30	W34L30	W36L30	W29L32	W30L32	W31L32
W32L32	W33L32	W34L32	W36L32	W38L32	W29L34	W30L34
W31L34	W32L34	W33L34	W34L34	W36L34	W38L34	W40L34
W32L36	W33L36	W34L36	W36L36			

Hauptmaterial / Obermaterial

100% Baumwolle

410 g/m²



Denim Meterware.

Industriewäsche-Kategorie C1

Zertifizierungen



- OEKO-TEX® STANDARD 100

- Moderne, körpernahe Passform.
- Zweifache Kappnähte an den Beinen.
- Die niedrige Taille mit formgeschnittenem Bund sorgt dafür, dass die Hose alle Bewegungen des Körpers mitmacht.
- Hosenschlitz mit Reißverschluss.
- Rechte Gesäßtasche mit extra Tasche.

Technische Informationen

Zweifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Niedrige Taille und formgeschnittener Bund. Gürtelschlaufen. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Vordertaschen. Gesäßtaschen. Rechte Gesäßtasche mit extra Tasche.

Träger



Logo

Logoplatzierung:

- Logo auf Arbeitskleidung. Linke Gesäßtasche. Max. 8 x 3 cm/3,1 x 1,1 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Rechte Gesäßtasche. Max. 10 x 3 cm/3,9 x 1,1 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Senkrecht auf linkem Oberschenkel, von unten nach oben lesbar. Max. 25 x 5/9,8 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Waagerecht am linken Oberschenkel. Max. 11 x 5 cm/4,3 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Senkrecht am rechten Oberschenkel, von oben nach unten lesbar. Max. 25 x 5/9,8 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Waagerecht am rechten Oberschenkel. Max. 11 x 5 cm/4,3 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Waagerecht am linken Bein. Max. 12 x 6 cm/4,7 x 2,3 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Waagerecht am rechten Bein. Max. 12 x 6 cm/4,7 x 2,3 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Senkrecht am linken Bein, von unten nach oben lesbar. Max. 28 x 10 cm/11 x 3,9 in

- Logo auf Arbeitskleidung. Senkrecht am rechten Bein, von oben nach unten lesbar. Max. 28 x 10 cm/11 x 3,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Innen am Bund. Max. 15 x 1 cm/5,9 x 0,3 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Sonderplatzierung. Für Einzelheiten bitte Kontakt aufnehmen.