



## 15615-249 Thermojacke

CLIMASCOT®-Futter - wasserabweisend - extra isolierend  
MASCOT® UNIQUE

1809

XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
4XL						

### Hauptmaterial / Obermaterial

100% Polyester  
300 g/m<sup>2</sup>



Gesteppte Meterware.

### Industriewäsche-Kategorie C1

**CLIMASCOT®**  
Lightweight Insulation

### Zertifizierungen



- OEKO-TEX® STANDARD 100

### Logo

Bedrucken auf der Brusttasche möglich. Beim Druck auf diesem Produkt kann die Isolierung durch die Hitze leicht beschädigt werden. Es wird ein Transfertyp empfohlen, der nicht auf dem Produkt verläuft.

### Logoplatzierung:

- Logo auf Arbeitskleidung. Links auf der Brust. Max. 9 x 5 cm/3,5 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Sonderplatzierung. Für Einzelheiten bitte Kontakt aufnehmen.



- Die einzigartige CLIMASCOT®-Isolierung wärmt effektiv, ist leicht, weich und lässt sich auf ein geringes Volumen komprimieren.
- Ergonomisch geschnittene Ärmel, die nach den natürlichen Bewegungen der Arme geformt wurden.
- Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend.
- Elastisches Material an den Seiten bietet erhöhte Bewegungsfreiheit.
- Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.

### Technische Informationen

Zweifarbige. Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend. Mit CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Stehkragen. Innentasche mit Reißverschluss. Brusttasche mit Reißverschluss. D-Ring. Stifftasche. Vordertaschen mit Reißverschluss. Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit. Stretchstoff an den Seiten. Elastikband an den Handgelenken und am unteren Saum. Reflexeffekte.

### Träger

