



18015-318 Thermojacke

CLIMASCOT®-Futter - wasserabweisend - geringes Gewicht
MASCOT® ACCELERATE



XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
4XL						

Hauptmaterial / Obermaterial

100% Polyester
260 g/m²



Gesteppte Meterware. Kann max. 3% einlaufen.

Industriewäsche-Kategorie C2

CLIMASCOT®
Lightweight Insulation

Zertifizierungen



- OEKO-TEX® STANDARD 100

Logo

Es sollte ein Transfer ausgewählt werden, der für den Aufdruck auf dem Produkt auf maximal 145 Grad erhitzt werden kann. Lesen Sie vor dem Waschen des Produkts die Waschanleitung für den ausgewählten Transfer.

Logoplatzierung:

- Logo auf Arbeitskleidung (Stretch). Linke Brusttasche. Max. 9 x 5 cm/3,5 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung (Stretch). Rechts auf der Brust. Max. 8 x 6 cm/3,1 x 2,3 in
- Logo auf Arbeitskleidung (Stretch). Kragen hinten. Max. 6 x 5 cm/2,3 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Sonderplatzierung. Für Einzelheiten bitte Kontakt aufnehmen.



- Die einzigartige CLIMASCOT®-Isolierung wärmt effektiv, ist leicht, weich und lässt sich auf ein geringes Volumen komprimieren.
- Dank der geringen Füllmasse und der speziellen Zusammensetzung des Futters, lässt sich das Produkt optimal als isolierende mittlere Kleidungsschicht tragen.
- Wasserabweisend.
- Elastisches Material an den Seiten bietet erhöhte Bewegungsfreiheit.
- Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.

Technische Informationen

Wasserabweisend. Mit CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Brusttasche mit Reißverschluss. Innentaschen. Vordertaschen mit Reißverschluss. Elastikband an den Handgelenken. Stretch-Stoff an den Seiten und der Brust. Regulierbarer Gummizug am unteren Saum. Reflexeffekte.

Träger

