



- Die glatte Oberfläche des Fleecematerials bewirkt, dass Schmutz und Staub nicht hängenbleiben.
- Speziell für Damen designt und tailliert geschnitten.
- Flexibler und anschmiegsamer, hoher Kragen.
- Reißverschluss am Hals mit Wetterschutzleiste.
- Mit Gummizug an den Ärmeln und dem Saum.

Technische Informationen

Damen-Passform. Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit. Reißverschluss am Hals, mit Wetterschutzleiste. Vordertaschen mit Reißverschluss. Elastikband an den Handgelenken und am unteren Saum. Reflexeffekte.

Träger



18053-316 Fleecepullover mit kurzem Reißverschluss

Damen-Passform

MASCOT® ACCELERATE



XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
4XL	5XL					

Hauptmaterial / Obermaterial

94% Polyester/6% Elasthan

260 g/m²



Fleece Meterware. Kann max. 3% einlaufen.

Industriewäsche-Kategorie C2

Zertifizierungen



- OEKO-TEX® STANDARD 100

Logo

Es sollte ein Transfer ausgewählt werden, der für den Aufdruck auf dem Produkt auf maximal 145 Grad erhitzt werden kann. Lesen Sie vor dem Waschen des Produkts die Waschanleitung für den ausgewählten Transfer.

Logoplatzierung:

- Logo auf Arbeitskleidung (Stretch). Linke Brusttasche. Max. 9 x 5 cm/3,5 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung (Stretch). Über der linken Brusttasche. Max. 9 x 3 cm/3,5 x 1,1 in
- Logo auf Arbeitskleidung (Stretch). Rechts auf der Brust. Max. 8 x 6 cm/3,1 x 2,3 in
- Logo auf Arbeitskleidung (Stretch). Mittig am Rücken. Max. 25 x 18 cm/9,8 x 7 in
- Logo auf Arbeitskleidung (Stretch). Nacken. Max. 12 x 3 cm/4,7 x 1,1 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Waagerecht am rechten Ärmel. Max. 12 x 5 cm/4,7 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Waagerecht am linken Ärmel. Max. 12 x 5 cm/4,7 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Sonderplatzierung. Für Einzelheiten bitte Kontakt aufnehmen.