

18311-231 Hard Shell Jacke

Damen-Passform - atmungsaktiv - wind- und wasserdicht
 MASCOT® ACCELERATE



XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
4XL	5XL					

Hauptmaterial / Obermaterial

100% Polyester
 210 g/m²



- Speziell für Damen designt und tailliert geschnitten.
- Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht mit getapten Nähten.
- Abnehmbare, gefütterte Kapuze, mit verstellbaren Elastikschnüren.
- Doppelter Wetterschutzleiste als extra Schutz bei schlechtem Wetter.
- Ärmel mit CORDURA®-Verstärkung.
- Rippenbündchen an den Handgelenken schließen gut ab und halten die Kälte draußen.
- Mit Gummizug regulierbarer Saum.
- Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.

Technische Informationen

Damen-Passform. Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht. Nähte sind verklebt. Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen. Verschluss mit Reißverschluss und doppelter Wetterschutzleiste. Innentasche mit Reißverschluss. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Vordertaschen mit Reißverschluss. Regulierbarer Gummizug am unteren Saum. Ärmel mit CORDURA®-Verstärkung. Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken. Mit Druck und Reflexen.

Träger



Ripstop. Wassersäule > 10.000 mm gemäß EN ISO 811. Kann max. 2% einlaufen.

Industriewäsche-Kategorie B3



Zertifizierungen



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 343 3/3

Logo

Es sollte ein Transfer ausgewählt werden, der für den Aufdruck auf dem Produkt auf maximal 145 Grad erhitzt werden kann. Lesen Sie vor dem Waschen des Produkts die Waschanleitung für den ausgewählten Transfer.

Logoplatzierung:

- Logo auf Arbeitskleidung (Stretch). Linke Brusttasche. Max. 9 x 5 cm/3,5 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung (Stretch). Über der linken Brusttasche. Max. 9 x 3 cm/3,5 x 1,1 in
- Logo auf Arbeitskleidung (Stretch). Rechts auf der Brust. Max. 8 x 6 cm/3,1 x 2,3 in
- Logo auf Arbeitskleidung (Stretch). Mittig am Rücken. Max. 28 x 20 cm/11 x 7,8 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Sonderplatzierung. Für Einzelheiten bitte Kontakt aufnehmen.