

18345-231 Winterjacke

CLIMASCOT®-Futter - Damen-Passform - atmungsaktiv - wind- und wasserdicht
MASCOT® ACCELERATE



XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
4XL	5XL					

Hauptmaterial / Obermaterial

100% Polyester
210 g/m²



Ripstop. Wassersäule > 10.000 mm gemäß EN ISO 811. Kann max. 2% einlaufen.

Industriewäsche-Kategorie B3

CLIMASCOT® CORDURA®
Lightweight Insulation F A B R I C

Zertifizierungen



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 342 3/WP (2.103 clo)
- EN 343 4-1-X

- Speziell für Damen designt und tailliert geschnitten.
- Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht mit getapten Nähten.
- Die einzigartige CLIMASCOT®-Isolierung wärmt effektiv, ist leicht, weich und lässt sich auf ein geringes Volumen komprimieren.
- Abnehmbare, gefütterte Kapuze, mit verstellbaren Elastiksnüren.
- Doppelter Wetterschutzleiste als extra Schutz bei schlechtem Wetter.
- Ärmel mit CORDURA®-Verstärkung.
- Reißverschluss im Rückenfutter zum Anbringen von Druck/Stickerei.
- Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.

Technische Informationen

Damen-Passform. Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht. Nähte sind verklebt. Mit CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastiksnüren versehen. Verschluss mit Reißverschluss und doppelter Wetterschutzleiste. Innentasche mit Reißverschluss. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Vordertaschen mit Reißverschluss. Regulierbarer Gummizug am unteren Saum. Reißverschluss im Futter am Rücken zum Anbringen eines Logos/einer Stickerei. Ärmel mit CORDURA®-Verstärkung. Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken. Mit Druck und Reflexen.

Logo

Es sollte ein Transfer ausgewählt werden, der für den Aufdruck auf dem Produkt auf maximal 145 Grad erhitzt werden kann. Lesen Sie vor dem Waschen des Produkts die Waschanleitung für den ausgewählten Transfer.

Logoplatzierung:

- Logo auf Arbeitskleidung (Stretch). Linke Brusttasche. Max. 9 x 5 cm/3,5 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung (Stretch). Über der linken Brusttasche. Max. 9 x 3 cm/3,5 x 1,1 in
- Logo auf Arbeitskleidung (Stretch). Rechts auf der Brust. Max. 8 x 6 cm/3,1 x 2,3 in
- Logo auf Arbeitskleidung (Stretch). Mittig am Rücken. Max. 28 x 20 cm/11 x 7,8 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Sonderplatzierung. Für Einzelheiten bitte Kontakt aufnehmen.

Träger

