



18509-442 Jacke

Stretch Zones

MASCOT® ACCELERATE



XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
4XL						

Hauptmaterial / Obermaterial

65% Polyester/35% Baumwolle

270 g/m²



- Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit.
- Zahlreiche Einsätze aus elastischem Material, die eine einzigartige Bewegungsfreiheit bieten.
- Mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste innen, die den Wind abhält.
- Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.
- Das Produkt ist für Industriegewäsche geeignet.

Technische Informationen

Teile des Produktes sind aus Stretchstoff. Kombination der leichten Stoffqualität 442 und ULTIMATE STRETCH Stoffqualität 511. Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Brusttasche mit Reißverschluss. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Vordertaschen mit Reißverschluss. Innentaschen. Druckknopfregulierung an den Handgelenken und der Unterkante. Mit Druck und Reflexen.

Träger



Twill.

Industriegewäsche-Kategorie A1

Zertifizierungen



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- ProWash® - EN ISO 15797

Logo

Es sollte ein Transfer ausgewählt werden, der für den Aufdruck auf dem Produkt auf maximal 145 Grad erhitzt werden kann. Lesen Sie vor dem Waschen des Produkts die Waschanleitung für den ausgewählten Transfer.

Logoplatzierung:

- Logo auf Arbeitskleidung (Stretch). Linke Brusttasche. Max. 9 x 5 cm/3,5 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung (Stretch). Über der linken Brusttasche. Max. 9 x 3 cm/3,5 x 1,1 in
- Logo auf Arbeitskleidung (Stretch). Rechts auf der Brust. Max. 8 x 6 cm/3,1 x 2,3 in
- Logo auf Arbeitskleidung (Stretch). Mittig am Rücken. Max. 25 x 18 cm/9,8 x 7 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Oben am Rücken. Max. 25 x 8 cm/9,8 x 3,1 in
- Logo auf Arbeitskleidung (Stretch). Nacken. Max. 12 x 3 cm/4,7 x 1,1 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Waagrecht am rechten Ärmel. Max. 12 x 5 cm/4,7 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Sonderplatzierung. Für Einzelheiten bitte Kontakt aufnehmen.