



18569-442 Latzhose mit Knietaschen

Stretch Zones - CORDURA®

MASCOT® ACCELERATE



82C42	82C44	82C46	82C48	82C50	82C52	82C54
82C56	82C58	82C60	82C62	82C64	82C66	82C68
82C70	82C72	90C46	90C48	90C50	90C52	90C54
90C56	90C58	90C60	90C62	76C46	76C48	76C50
76C52	76C54	76C56				



- Zahlreiche Einsätze aus elastischem Material, die eine einzigartige Bewegungsfreiheit bieten.
- Ergonomisch geschnittene Hosenbeine, die nach den natürlichen Bewegungen des Körpers geformt wurden.
- Die Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA®-Gewebe sind regulierbar, so dass der Knieschutz immer optimal platziert ist.
- Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet.
- Standardmäßig in drei verschiedenen Schrittlängen erhältlich, für die individuell beste Passform und die am besten platzierten Details.
- Zertifiziert für die Verwendung zusammen mit dem MASCOT-Kniepolstertyp SHORT oder LONG, da die Kniepolstertasche höhenverstellbar ist.

Technische Informationen

Teile des Produktes sind aus Stretchstoff. Kombination der leichten Stoffqualität 442 und ULTIMATE STRETCH Stoffqualität 511. Zweifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Die Taschen sind im Design integriert. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Schulterträger aus Stoff, verstellbar und mit kurzem, kräftigem Gummizug sowie Kunststoffschnallen. Latztasche mit Handytasche und Patte mit verdecktem Druckknopf. Bund ist regulierbar. Gürtelschlaufen. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Vordertaschen. Gesäßtaschen. Schenkeltasche mit Handfach, Patte und verdecktem Druckknopf und integriertem ID-Kartenhalter. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Zollstocktasche aus CORDURA® Gewebe mit extra Taschen. Knietaschen aus super strapazierfähigem CORDURA® (1000 D). Einfache und individuelle Regulierung der Knietaschenhöhe. Mit Druck und Reflexen. Zu diesem Modell empfehlen wir folgenden Knieschutz: 00418-100, 00718-100, 50451-916 oder 20118-915. Zertifiziert zusammen mit Kniepolstertyp SHORT oder LONG gemäß EN 14404.

Hauptmaterial / Obermaterial

65% Polyester/35% Baumwolle

270 g/m²



Twill.

Industriewäsche-Kategorie A1

CORDURA
F A B R I C

Zertifizierungen



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- ProWash® - EN ISO 15797

Logo

Es sollte ein Transfer ausgewählt werden, der für den Aufdruck auf dem Produkt auf maximal 145 Grad erhitzt werden kann. Lesen Sie vor dem Waschen des Produkts die Waschanleitung für den ausgewählten Transfer.

Logoplatzierung:

- Logo auf Arbeitskleidung (Stretch). Latztasche. Max. 10 x 8 cm/3,9 x 3,1 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Linke Gesäßtasche. Max. 12 x 10 cm/4,7 x 3,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Rechte Gesäßtasche. Max. 11 x 8 cm/4,7 x 3,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Senkrecht am linken Oberschenkel, von unten nach oben lesbar. Max. 20 x 5 cm/7,8 x 1,9 in

Träger



- Logo auf Arbeitskleidung. Senkrecht am rechten Oberschenkel, von oben nach unten lesbar. Max. 20 x 5/7,8 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung (Stretch). Waagrecht am rechten Oberschenkel. Max. 11 x 6 cm/4,3 x 2,3 in
- Logo auf Arbeitskleidung (Stretch). Waagrecht am linken Oberschenkel. Max. 11 x 6 cm/4,3 x 2,3 in
- Logo auf Arbeitskleidung (Stretch). Waagrecht am linken Bein. Max 8X6 cm/ 3.1x2.3 in
- Logo auf Arbeitskleidung (Stretch). Waagrecht am rechten Bein. Max 8X6 cm/3.1x2.3 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Senkrecht am linken Bein, von unten nach oben lesbar. Max. 25 x 8 cm/9,8 x 3,1 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Senkrecht am rechten Bein, von oben nach unten lesbar. Max. 25 x 8 cm/9,8 x 3,1 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Innen am Bund. Max. 15 x 1 cm/5,9 x 0,3 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Sonderplatzierung. Für Einzelheiten bitte Kontakt aufnehmen.