



## 18690-349 Überziehhose

atmungsaktiv - wind- und wasserdicht

MASCOT® ACCELERATE

010

09

S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
5XL						

### Hauptmaterial / Obermaterial

100% Polyester

185 g/m<sup>2</sup>



Ripstop.

### Industriewäsche-Kategorie C2

**CORDURA**  
F A B R I C

### Zertifizierungen



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 343 4-2-X

### Logo

#### Logoplatzierung:

- Logo auf Arbeitskleidung. Linke Gesäßtasche. Max. 8 x 3 cm/3,1 x 1,1 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Rechte Gesäßtasche. Max. 8 x 3 cm/3,1 x 1,1 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Senkrecht am linken Oberschenkel, von unten nach oben lesbar. Max. 15 x 5/5,9 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Waagrecht am linken Oberschenkel. Max. 9 x 5 cm/3,5 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Senkrecht am rechten Oberschenkel, von oben nach unten lesbar. Max. 15 x 5/5,9 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Waagrecht am rechten Oberschenkel. Max. 9 x 5 cm/3,5 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Waagrecht am linken Bein. Max. 12 x 6 cm/4,7 x 2,3 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Waagrecht am rechten Bein. Max. 12 x 6 cm/4,7 x 2,3 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Senkrecht am linken Bein, von



- Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht mit getapten Nähten.
- Ergonomisch geschnittene Hosenbeine, die nach den natürlichen Bewegungen des Körpers geformt wurden.
- D-Ring für Schlüssel oder ID-Karten.
- Reißverschlussöffnungen vorne auf beiden Seiten, sodass Schenkeltaschen von der Hose darunter durch die Öffnungen durchgezogen werden können.
- Die Knietaschen sind höhenverstellbar, so dass der Knieschutz optimal an den Knien platziert ist.
- Zertifiziert für die Verwendung zusammen mit dem MASCOT-Kniepolstertyp SHORT oder LONG, da die Kniepolstertasche höhenverstellbar ist.
- Extra langer Reißverschluss mit Wetterschutzleiste außen am Bein, zum einfachen Gebrauch zusammen mit Stiefeln.

### Technische Informationen

Hoch strapazierfähiger, atmungsaktiver, wind- und wasserdichter Stoff. Nähte sind verklebt. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Gürtelschlaufen. D-Ring. Gummizug und Zugband an der Taille. Reißverschlussöffnungen vorne auf beiden Seiten, sodass Schenkeltaschen von der Hose darunter durch die Öffnungen durchgezogen werden können. Mit CORDURA®-Gewebe verstärkter Zollstock- und kleiner Aussentasche. Knietaschen aus Polyester, höhenregulierbar. Einfache und individuelle Regulierung der Knietaschenhöhe. Reißverschluss mit Wetterschutzleiste am äußeren Beinabschluss. Rippenbund innen am Hosenbein unten. Zu diesem Modell empfehlen wir folgenden Knieschutz: 00418-100, 00718-100, 50451-916 oder 20118-915. Zertifiziert zusammen mit Kniepolstertyp SHORT oder LONG gemäß EN 14404.

## Träger



unten nach oben lesbar. Max. 28 x 10 cm/11 x 3,9 in

- Logo auf Arbeitskleidung. Senkrecht am rechten Bein, von oben nach unten lesbar. Max. 28 x 10 cm/11 x 3,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Sonderplatzierung. Für Einzelheiten bitte Kontakt aufnehmen.