

19212-291 Softshell Jacke

Damen-Passform - atmungsaktiv - winddicht und wasserabweisend - Reflexeffekte
 MASCOT® ACCELERATE SAFE



XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
4XL	5XL					

Hauptmaterial / Obermaterial

100% Polyester
 320 g/m²



3-lagiges Softshell. Kann max. 1% einlaufen.

- Speziell für Damen designt und tailliert geschnitten.
- Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend.
- Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit.
- Verschluss mit wasserdichtem Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste.
- Vordertaschen mit wasserdichten Reißverschlüssen.
- Regulierbarer Gummizug im Saum.
- Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.

Technische Informationen

Damen-Passform. Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend. Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit. Stehkragen. Zweifarbig. Verschluss mit wasserdichtem Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Vordertaschen mit wasserdichten Reißverschlüssen. Innentaschen. Klettverschluss an den Handgelenken. Regulierbarer Gummizug am unteren Saum. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Reflexeffekte.

Träger



Industriewäsche-Kategorie C2

Zertifizierungen



- OEKO-TEX® STANDARD 100

Logo

Es sollte ein Transfer ausgewählt werden, der für den Aufdruck auf dem Produkt auf maximal 145 Grad erhitzt werden kann. Lesen Sie vor dem Waschen des Produkts die Waschanleitung für den ausgewählten Transfer.

Logoplatzierung:

- Logo auf Arbeitskleidung (Stretch). Links auf der Brust. Max. 10 x 6 cm/3,9 x 2,3 in
- Logo auf Arbeitskleidung (Stretch). Über der linken Brusttasche. Max. 9 x 3 cm/3,5 x 1,1 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Rechts auf der Brust. Max. 10 x 5 cm/3,9 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung (Stretch). Mittig am Rücken. Max. 25 x 18 cm/9,8 x 7 in
- Logo auf Arbeitskleidung (Stretch). Nacken. Max. 12 x 3 cm/4,7 x 1,1 in
- Logo auf Arbeitskleidung (Stretch). Waagrecht am rechten Ärmel. Max. 10 x 5 cm/3,9 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Sonderplatzierung. Für Einzelheiten bitte Kontakt aufnehmen.