



20064-511 Jacke

Damen-Passform - ULTIMATE STRETCH - geringes Gewicht - ProWash® - für Industrierwäsche geeignet - schnelltrocknend
MASCOT® FOOD & CARE

o6	o6202	o6333	o670	o691
----	-------	-------	------	------

XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
4XL	5XL	6XL				

Hauptmaterial / Obermaterial

88% Polyester/12% Elastolefin

275 g/m²



- Speziell für Damen designt und tailliert geschnitten.
- Das Produkt ist für Industrierwäsche geeignet.
- Das Material ist undurchsichtig.
- Der Stretchstoff ist in alle Richtungen elastisch und bietet eine unübertroffene Bewegungsfreiheit, wo nichts spannt oder stört.
- Das multifunktionale Stretchgewebe vereint ein geringes Gewicht mit hoher Strapazierfähigkeit.
- Schnelltrocknend.
- Einsetzen von Namensschildern sowie HF-Chip und UHF-Chip möglich.
- Das Produkt entspricht den Grundsätzen von HACCP und ist nach DIN 10524 zugelassen.

Technische Informationen

Damen-Passform. Ultimates Stretchgewebe mit geringem Gewicht und guter Strapazierfähigkeit. Schnelltrocknend. Rippenbündchen an den Handgelenken. Schlitz an den Seiten. Verschluss mit verdeckten Druckknöpfen. Druckknöpfe aus Metall. Einsetzen von Namensschildern sowie HF-Chip und UHF-Chip möglich. Farbmarkierung für jede Größe. Das Produkt ist für Industrierwäsche geeignet.

Träger



ULTIMATE STRETCH. Kann max. 5% einlaufen.

Industrierwäsche-Kategorie A0

Zertifizierungen



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- ProWash® - EN ISO 15797
- HACCP DIN 10524
- HACCP

Logo

Logoplatzierung:

- Logo auf Arbeitskleidung. Links auf der Brust. Max. 9 x 5 cm/3,5 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Rechts auf der Brust. Max. 9 x 5 cm/3,5 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Mittig am Rücken. Max. 25 x 25 cm/9,8 x 9,8 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Nacken. Max. 10 x 4 cm/3,9 x 1,5 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Waagrecht am rechten Ärmel. Max. 10 x 5 cm/3,9 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Waagrecht am linken Ärmel. Max. 10 x 5 cm/3,9 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Sonderplatzierung. Für Einzelheiten bitte Kontakt aufnehmen.