



20102-253 Softshell Jacke

atmungsaktiv - Fleece an der Innenseite

MASCOT® ACCELERATE



XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
4XL	5XL	6XL				

Hauptmaterial / Obermaterial

100% Polyester

280 g/m²



2-lagiges Softshell.

Industriewäsche-Kategorie B1

Zertifizierungen



- OEKO-TEX® STANDARD 100

Logo

Logoplatzierung:

- Logo auf Arbeitskleidung (Stretch). Über der linken Brusttasche. Max. 9 x 3 cm/3,5 x 1,1 in
- Logo auf Arbeitskleidung (Stretch). Rechts auf der Brust. Max. 8 x 6 cm/3,1 x 2,3 in
- Logo auf Arbeitskleidung (Stretch). Linke Brusttasche. Max 8x7 cm/3.1x2.7 in
- Logo auf Arbeitskleidung (Stretch). Mittig am Rücken. Max. 25 x 18 cm/9,8 x 7 in
- Logo auf Arbeitskleidung (Stretch). Rechte Brusttasche. Max 10X3 cm/3.9x1.1 in
- Logo auf Arbeitskleidung (Stretch). Unten am Rücken. Max. 28 x 9 cm/11 x 3,5 in
- Logo auf Arbeitskleidung (Stretch). Waagerecht am rechten Ärmel. Max. 10 x 5 cm/3,9 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung (Stretch). Waagerecht am linken Ärmel. Max. 10 x 5 cm/3,9 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung (Stretch). Kragen hinten. Max. 6 x 5 cm/2,3 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Sonderplatzierung. Für Einzelheiten bitte Kontakt aufnehmen.



- Atmungsaktiv.
- Fleece an der Innenseite.
- Mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste innen, die den Wind abhält.
- Taschen mit Reißverschluss.
- Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.

Technische Informationen

Atmungsaktiv. Fleece an der Innenseite. Stehkragen. Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Innentaschen. Brusttasche mit Reißverschluss. Vordertaschen mit Reißverschluss. Reflexeffekte.

Träger

