



20154-511 Kittel

ULTIMATE STRETCH - geringes Gewicht - ProWash® -
schnelltrocknend - für Industrielwäsche geeignet
MASCOT® FOOD & CARE

06	06202	06333	0670	0691
----	-------	-------	------	------

XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
4XL	5XL	6XL				

Hauptmaterial / Obermaterial

88% Polyester/12% Elastolefin
275 g/m²



ULTIMATE STRETCH. Kann max. 5% einlaufen.

- Das Produkt ist für Industrielwäsche geeignet.
- Das Material ist undurchsichtig.
- Der Stretchstoff ist in alle Richtungen elastisch und bietet eine unübertroffene Bewegungsfreiheit, wo nichts spannt oder stört.
- Das multifunktionale Stretchgewebe vereint ein geringes Gewicht mit hoher Strapazierfähigkeit.
- Schnelltrocknend.
- Einsetzen von Namensschildern sowie HF-Chip und UHF-Chip möglich.
- Das Produkt entspricht den Grundsätzen von HACCP und ist nach DIN 10524 zugelassen.
- Regulierbare Manschetten.

Technische Informationen

Ultimatives Stretchgewebe mit geringem Gewicht und guter Strapazierfähigkeit. Schnelltrocknend. Druckknopfregulierung an den Handgelenken. Schlitz an den Seiten. Verschluss mit verdeckten Druckknöpfen. Druckknöpfe aus Metall. Einsetzen von Namensschildern sowie HF-Chip und UHF-Chip möglich. Farbmarkierung für jede Größe. Das Produkt ist für Industrielwäsche geeignet.

Träger



Industrielwäsche-Kategorie A0

Zertifizierungen



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- ProWash® - EN ISO 15797
- HACCP DIN 10524
- HACCP

Logo

Logoplatzierung:

- Logo auf Arbeitskleidung. Links auf der Brust. Max. 10 x 10 cm/3,9 x 3,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Rechts auf der Brust. Max. 10 x 10 cm/3,9 x 3,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Mittig am Rücken. Max. 28 x 28 cm/11 x 11 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Nacken. Max. 12 x 5 cm/4,7 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Sonderplatzierung. Für Einzelheiten bitte Kontakt aufnehmen.