

21202-335 Softshell Jacke

flammhemmend - winddicht - wasserabweisend

MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE



S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
5XL						

Hauptmaterial / Obermaterial

26% Modacryl/25% Polyester/23% Polyurethan/21%

Baumwolle/4% Aramid/1% Kohlefasern

410 g/m²



- Hoher Schutz mit antistatischen, säurefesten und flammhemmenden Eigenschaften.
- Schützt bei Lichtbögen.
- Winddicht und wasserabweisend.
- Reißverschluss und doppelte Wetterschutzleiste mit Magnetverschluss.
- Quick Release Reißverschluss ermöglicht es den Reißverschluss schnell zu öffnen.
- Gurtband für einen Gasalarm.

Technische Informationen

Winddicht und wasserabweisend. Fluoreszierende Kontrastfarbe und mit Reflexen. Antistatisch, flammhemmend und mit Säureschutz. Schützt bei Lichtbögen und bei gelegentlichem Schweißen. Stehkragen. Quick Release Reißverschluss und doppelte Wetterschutzleiste mit Magnetverschluss. Gurtband für einen Gasalarm. Vorbereitet für die Befestigung eines ID-Kartenhalters. Brusttaschen mit Reißverschluss. Vordertaschen mit Reißverschluss. Mit Druckeffekten.

Träger



3-lagiges Softshell. Kann max. 3% einlaufen. Um die EN 13034 einzuhalten, wird eine Imprägnierung ab der ersten Wäsche empfohlen.

Industriewäsche-Kategorie B2

Zertifizierungen



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 1149-5
- EN ISO 11611 Class 2 (A1, A2)
- EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E2, F1)
- EN 13034 (Type 6)
- EN 13034, category J
- EN 61482-1-2 APC 2
- EN IEC 61482-1-1 (ELIM 25 cal/cm², ATPV 27 cal/cm²)

Logo

Aufgrund der spezifischen Eigenschaften der Stoffqualität ist der Logodruck nur mit bestimmten Transfertypen möglich. Da es sich um ein Sicherheitsprodukt handelt, empfehlen wir dringend, MASCOT das Logo anbringen zu lassen, um das Fehlrisiko zu verringern. Für weitere Informationen bitte den Vertriebsinnendienst kontaktieren.

Logoplatzierung:

- Logo auf Arbeitskleidung. Sonderplatzierung. Für Einzelheiten bitte Kontakt aufnehmen.