



- Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend.
- Doppelter Wetterschutzleiste als extra Schutz bei schlechtem Wetter.
- Zusätzlicher Kälteschutz durch verlängerten Rücken.

Technische Informationen

Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend. Zweifarbig. Fleece an der Innenseite. Verschluss mit Reißverschluss und doppelter Wetterschutzleiste. Abnehmbare Kapuze, mit verstellbaren Elaskikschnüren. Stehkragen. Innentasche. Rücken ist verlängert. Brusttasche mit Reißverschluss. D-Ring. Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit. Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken. Manschetten mit Verstärkungen aus CORDURA®-Gewebe und Klettverschluss. Vordertaschen mit Reißverschluss. Mit Druck und Reflexen.

Träger



23002-246 Softshell Jacke mit Kapuze

atmungsaktiv - winddicht - wasserabweisend
MASCOT® ACCELERATE SAFE



S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
---	---	---	----	-----	-----	-----

Hauptmaterial / Obermaterial

100% Polyester
360 g/m²



Ripstop/3-lagiges Soft Shell.

Industriewäsche-Kategorie C2



Zertifizierungen



- OEKO-TEX® STANDARD 100

Logo

Es sollte ein Transfer ausgewählt werden, der für den Aufdruck auf dem Produkt auf maximal 145 Grad erhitzt werden kann. Lesen Sie vor dem Waschen des Produkts die Waschanleitung für den ausgewählten Transfer.

Logoplatzierung:

- Logo auf Arbeitskleidung. Über der linken Brusttasche. Max. 8 x 3 cm/3,1 x 1,1 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Linke Brusttasche. Max. 8 x 7 cm/3,1 x 2,7 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Rechts auf der Brust. Max. 10 x 10 cm/3,9 x 3,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Über der rechten Brusttasche. Max. 8 x 3 cm/3,1 x 1,1 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Mittig am Rücken. Max. 28 x 28 cm/11 x 11 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Unten am Rücken. Max. 28 x 8 cm/11 x 3,1 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Waagrecht am rechten Ärmel. Max. 10 x 5 cm/3,9 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Sonderplatzierung. Für Einzelheiten bitte Kontakt aufnehmen.