



50567-959 T-Shirt

Premium Performance - Moderne Passform

MASCOT® UNIQUE



XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
4XL						

Hauptmaterial / Obermaterial

60% Baumwolle/40% Polyester

195 g/m²



Single Jersey Meterware. Kann max. 5% einlaufen.

Industriewäsche-Kategorie A1

Zertifizierungen



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- ProWash® - EN ISO 15797



- Gekämmte Baumwolle absorbiert Feuchtigkeit und bietet hohen Tragekomfort.
- Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit.
- Rippenbündchen am Hals.
- Nackenbesatz.
- Optimierte Fläche zum Anbringen eines Firmenlogos.
- Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet.

Technische Informationen

Premium Performance. Zweifarbig. Gekämmte Baumwolle. Moderne Passform. Kräftige Qualität. Vorgeschrumpft. Runder Halsausschnitt. Rippenbündchen am Hals. Nackenband.

Träger



Logo

Wenn ein Logo auf ein Produkt mit Polyesteranteil aufgedruckt wird, kann ein Abdruck der Transferpresse auf dem Produkt entstehen. Das Risiko für diese Abdrücke wird reduziert, wenn ein Transfer genutzt wird, das bei 145 °C oder einer niedrigeren Temperatur aufgebracht werden kann.

Logoplatzierung:

- T-Shirt-Logo. Mittig auf der Brust. Max. 18 x 18 cm/7 x 7 in
- T-Shirt-Logo. Links auf der Brust. Max. 12 x 10 cm/4,7 x 3,9 in
- T-Shirt-Logo. Senkrecht auf linker Brust, von oben nach unten lesbar. Max. 28 x 8/11 x 3,1 in
- T-Shirt-Logo. Senkrecht auf linker Brust, von unten nach oben lesbar. Max. 28 x 8/11 x 3,1 in
- T-Shirt-Logo. Rechts auf der Brust. Max. 12 x 10 cm/4,7 x 3,9 in
- T-Shirt-Logo. Senkrecht auf rechter Brust, von oben nach unten lesbar. Max. 28 x 8/11 x 3,1 in
- T-Shirt-Logo. Senkrecht auf rechter Brust, von unten nach oben lesbar. Max. 28 x 8/11 x 3,1 in
- T-Shirt-Logo. Rücken. Max. 32 x 32 cm/12,5 x 12,5 in
- T-Shirt-Logo. Mittig am Nacken. Max.

12 x 5 cm/4,7 x 1,9 in

- T-Shirt-Logo. Unter dem Halsausschnitt. Max.
12 x 5 cm/4,7 x 1,9 in
- T-Shirt-Logo. Sonderplatzierung. Für Einzelheiten bitte
Kontakt aufnehmen.