

Produktdatenblatt

111 020 2

RENNSTEIG Rohrzange, Zangenmaul 90°



- Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet und vergütet
- 90° abgewinkeltes Zangenmaul, Form A
- Zangenspiegel geschliffen
- Gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung
- Vermeidung von Quetschungen durch Klemmschutz
- Hohe Kraftübertragung durch vollvergütete Zangenschenkel
- Selbstklemmend auch unter höchster Belastung
- Hohe Verschleißfestigkeit durch zusätzlich gehärtete Verzahnung
- Präzise Einstellung der Öffnungsweite mit unverlierbarer Einstellmutter
- Zweifarbig pulverlackiert

Allgemein

Artikelnummer	111 020 2
EAN	4049002000058
Gewicht	2.610 g
Abmessung	560 mm
Verpackungsmaße	95 x 33 x 570 mm

Technische Daten

Größe	2 Zoll
Öffnungsweite	0 – 70 mm
Ausführung	grau pulverlackiert

Klassifikation

eCl@ss 10.1	ACD203012
ETIM 7.0	EC000842
proficl@ss 7.0	AAC492c005

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildung kann abweichen.