

Produktdatenblatt

121 030 2

RENNSTEIG Eckrohrzange, Zangenmaul 45°



- Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet und vergütet
- 45° abgewinkeltes Zangenmaul, Form B
- Zangenspiegel geschliffen
- Gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung
- Vermeidung von Quetschungen durch Klemmschutz
- Hohe Kraftübertragung durch vollvergütete Zangenschenkel
- Selbstklemmend auch unter höchster Belastung
- Hohe Verschleißfestigkeit durch zusätzlich gehärtete Verzahnung
- Präzise Einstellung der Öffnungsweite mit unverlierbarer Einstellmutter
- Zweifarbig pulverlackiert

Allgemein

Artikelnummer	121 030 2
EAN	4049002000195
Gewicht	4.277 g
Abmessung	695 mm

Technische Daten

Größe	3 Zoll
Öffnungsweite	25 – 110 mm
Ausführung	grau pulverlackiert

Klassifikation

eCl@ss 10.1	ACD203012
ETIM 7.0	EC000842
proficl@ss 7.0	AAC492c005

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildung kann abweichen.