

Produktdatenblatt

210 30019 SB

Hohlmeißel

Meißel für Elektrohämmer mit SDS max-Einsteck-Ende

- Einbringung von Nuten in Maueroberflächen für Elektro- und Sanitärinstallation
- Aus hochlegiertem Werkzeugstahl gefertigt
- Durchgängig gehärtet für maximale Übertragung der Schlagkraft
- Schneide nachschleifbar
- Forderungen aus gängigen Normen (z.B. DIN) werden eingehalten bzw. übertroffen
- Mit Euro-Halter



Allgemein

Artikelnummer	210 30019 SB
EAN	4049002016653
Gewicht	577 g
Abmessung	300 mm
Verpackungsmaße	325 x 63 x 80 mm

Technische Daten

Profil	rund
Durchmesser	18 mm
Arbeitsende, Breite	32 mm
Hersteller Infos	AEG, BOSCH, DeWalt, Duss, HILTI, HITACHI, ITW Spit-Impex, Kango, Kress, Makita, Metabo, Milwaukee, Sparky

Klassifikation

eCl@ss 10.1	ADQ284008
ETIM 7.0	EC002833
proficl@ss 7.0	EAA841c002

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildung kann abweichen.