

Produktdatenblatt

424 120 0

Durchtreibersatz



- Aus hochlegiertem Werkzeugstahl gefertigt
- Durchgängig gehärtet für maximale Übertragung der Schlagkraft
- Spezieller Sicherheitsschlagkopf vermeidet Materialabsplitterungen und Deformation
- Polierte Oberfläche
- Abgerundete Kanten
- Goldfarbig tauchlackiert
- Forderungen aus gängigen Normen (z.B. DIN) werden eingehalten bzw. übertroffen
- Alle Metallteile sind GS-geprüft
- Im Kunststoffhalter

Allgemein

Artikelnummer	424 120 0
EAN	4049002002205
Gewicht	459 g
Abmessung	126 x 78 x 35 mm
Verpackungsmaße	175 x 88 x 39 mm

Technische Daten

Ausführung	poliert 6 Stk im Kunststoffhalter
Profil	8-kant

Klassifikation

eCl@ss 10.1	ACC525012
ETIM 7.0	EC002134
proficl@ss 7.0	AAB902c002

Bestückung

430 120 0	1x Körner, Länge 120 mm, Ø 4 mm, 10 mm
440 001 0	1x Durchtreiber, Länge 120 mm, Ø 1 mm, 10 mm
440 002 0	1x Durchtreiber, Länge 120 mm, Ø 2 mm, 10 mm
440 003 0	1x Durchtreiber, Länge 120 mm, Ø 3 mm, 10 mm
440 004 0	1x Durchtreiber, Länge 120 mm, Ø 4 mm, 10 mm
440 005 0	1x Durchtreiber, Länge 120 mm, Ø 5 mm, 10 mm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildung kann abweichen.