

Produktdatenblatt

424 142 0

Durchtreibersatz



- Aus hochlegiertem Werkzeugstahl gefertigt
- Durchgängig gehärtet für maximale Übertragung der Schlagkraft
- Spezieller Sicherheitsschlagkopf vermeidet Materialabsplitterungen und Deformation
- Polierte Oberfläche
- Abgerundete Kanten
- Goldfarbig tauchlackiert
- Forderungen aus gängigen Normen (z.B. DIN) werden eingehalten bzw. übertroffen
- Alle Metallteile sind GS-geprüft
- In Kunststoffkassette

Allgemein

Artikelnummer	424 142 0
EAN	4049002029042
Gewicht	577 g
Abmessung	198 x 115 x 40 mm
Verpackungsmaße	198 x 115 x 40 mm

Technische Daten

Ausführung	poliert mit 2K-Handschutz 5 Stk in Kunststoffkassette
Profil	8-kant

Klassifikation

eCl@ss 10.1	ACC525012
ETIM 7.0	EC002134
proficl@ss 7.0	AAB902c002

Bestückung

440 102 0	1x Durchtreiber, Länge 120 mm, Ø 2 mm, 10 mm
440 103 0	1x Durchtreiber, Länge 120 mm, Ø 3 mm, 10 mm
440 104 0	1x Durchtreiber, Länge 120 mm, Ø 4 mm, 10 mm
440 105 0	1x Durchtreiber, Länge 120 mm, Ø 5 mm, 10 mm
440 106 0	1x Durchtreiber, Länge 120 mm, Ø 6 mm, 10 mm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildung kann abweichen.