

Produktdatenblatt

425 530 6 RC

Splintentreibersatz „Exklusiv“

6-teilig



- Zum Austreiben oder Entfernen von Bolzen, Nieten, Splinten oder anderen Verbindungselementen aus Durchgangsbohrungen
- Alternativ zum passgenauen Versenken der o.g. Verbindungselemente in der Werkstückoberfläche
- Premium-Werkzeugstahl, durchgängig vergütet, Härte ≥ 58 HRC
- Spezieller Sicherheitsschlagkopf vermeidet Materialabsplitterungen und Deformation
- Mit optimiertem Verfahren hochglanzpoliert - auf den Einsatz von Chrom kann verzichtet werden
- Durchgängig gehärtet zur optimalen Kraftübertragung
- Pulverbeschichtet
- Abgerundete Kanten vermeiden Beschädigungen des Werkstückes
- Forderungen aus gängigen Normen (z.B. DIN) werden eingehalten bzw. übertroffen
- In Metallkassette

Allgemein

Artikelnummer	425 530 6 RC
EAN	4049002086762
Gewicht	740 g
Abmessung	167 x 100 x 21 mm
Verpackungsmaße	167 x 100 x 21 mm

Technische Daten

Ausführung	pulverlackiert
Farbe	mehrfarbig
Bestückung	6 Stk in Metallkassette
Profil	8-kant

Klassifikation

eCl@ss 10.1	ACC537012
ETIM 7.0	EC002134
proficl@ss 7.0	AAB904c002

Bestückung

452 003 6 RC	1x Splintentreiber "Exklusiv", Länge 150 mm, Ø 3 mm, 10 mm
452 004 6 RC	1x Splintentreiber "Exklusiv", Länge 150 mm, Ø 4 mm, 10 mm
452 005 6 RC	1x Splintentreiber "Exklusiv", Länge 150 mm, Ø 5 mm, 10 mm
452 006 6 RC	1x Splintentreiber "Exklusiv", Länge 150 mm, Ø 6 mm, 10 mm
452 008 6 RC	1x Splintentreiber "Exklusiv", Länge 150 mm, Ø 8 mm, 12 mm

Bestückung

452 010 6 RC	1x Splintentreiber "Exklusiv", Länge 150 mm, Ø 10 mm, 12 mm
--------------	---

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildung kann abweichen.