

Produktdatenblatt

502 026 6

Kombischere für Kunststoff- und Verbundrohre

Mit Rechteckmesser, mit Kalibrierdorn



- Zum exakten, rechtwinkligen Schneiden von Aluminium-Verbund- und Kunststoffrohren in einem Durchmesserbereich von 12 bis 26 mm
- Saubere, glatte und gratfreie Schnittflächen
- Sicheres Schneiden von Riffelschutzrohr auf dem Außendurchmesser, ohne Beschädigung des innenliegenden Leitungsrohres
- Problemloses Schneiden des Schutzrohres auch im Montagezustand durch kurze Schneidwege (90°)
- Möglichkeit zum Anbringen eines Kalibrierdorns z.B. für Geberitrohre Ø 11,5 und 15 mm
- Austauschbare Messer
- Auch ohne Schutzrohrschneider erhältlich
- Ergonomisch geformte Zwei-Komponenten-Griffe

Allgemein

Artikelnummer	502 026 6
EAN	4049002017513
Gewicht	421 g
Abmessung	210 mm
Verpackungsmaße	220 x 80 x 50 mm

Technische Daten

Verbundrohr	12 – 26 mm
Schutzrohr	18 – 35 mm

Klassifikation

eCl@ss 10.1	ACC523013
ETIM 7.0	EC000160
proficl@ss 7.0	AAA520c003

Ersatzteile

502 021 0 0	Ersatzmesser (Rechteckform)
502 023 3 0	Kalibrierdorn für Rohre Ø 11,5 und 15 mm
502 122 0 0	Ersatzmesserblock für Schutzrohr

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildung kann abweichen.