

## Produktdatenblatt

# 619 1389 3

### PEW 9

Die leichte, kompakte

- Optimiertes Zangensortiment für Installationsprofis
- Hohe Crimpkraft durch effiziente Hebelübersetzung
- Garantiert optimale, lötfreie, elektrische Verbindungen
- Zwangsvollendung des Crimpvorganges für ein zuverlässiges Crimpergebnis (mit Notentriegelung)
- Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert), nachstellbar
- Kompakte, leichte Bauweise



Allgemein	
Artikelnummer	619 1389 3
EAN	4049002142796
Gewicht	520 g
Abmessung	215 mm
Technische Daten	
Ausführung	brüniert
Griffe	2K-Griffe
Anwendungsbereich	Schrumpfschlauchverbinder
Kapazität	1,5 – 2,5 mm <sup>2</sup> / 4,0 – 6,0 mm <sup>2</sup> / 0,5 – 1,0 mm <sup>2</sup>
Klassifikation	
eCl@ss 10.1	ACD215012
ETIM 7.0	EC000168
proficl@ss 7.0	AAA946c003

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildung kann abweichen.