

Produktdatenblatt

636 084 3 0

Aderendhülsencrimpeinheit, 4-kant Crimp

- Crimpeinheit für isolierte und unisolierte Aderendhülsen von 0,08 mm² bis 10 mm²
- Automatische Querschnittsanpassung bei Verpressung von isolierten und unisolierten Aderendhülsen nach DIN#46#228
- Quadratisches Crimpprofil mit 4 profilierten Crimpflächen
- Verstellbare Einführhilfe für isolierte Aderendhülsen



Allgemein

Artikelnummer	636 084 3 0
EAN	4049002097225
Gewicht	600 g
Abmessung	100 x 43 x 76 mm
Verpackungsmaße	238 x 105 x 57 mm

Technische Daten

Anwendungsbereich	Aderendhülsen
Kapazität	0,08 – 10,0 mm ² / AWG 28 – 8

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildung kann abweichen.