

Produktdatenblatt

636 086 3 0

Aderendhülsen crimpeinheit, 6-kant Crimp

- Crimpeinheit für isolierte und unisolierte Aderendhülsen von 0,08 mm² bis 6 mm²
- Automatische Querschnittsanpassung bei Verpressung von isolierten und unisolierten Aderendhülsen nach DIN#46#228
- 6-kant Crimpprofil mit 6 profilierten Crimpflächen
- Verstellbare Einführhilfe für isolierte Aderendhülsen



Allgemein

Artikelnummer	636 086 3 0
EAN	4049002100802
Gewicht	600 g
Abmessung	100 x 43 x 76 mm

Technische Daten

Anwendungsbereich	Aderendhülsen
Kapazität	0,08 – 6,0 mm ² / AWG 28 – 10

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildung kann abweichen.