

Produktdatenblatt

700 038 3

Kabelschere D38



- Zum Schneiden von ein-, mehr- und feindrähtigem Kabel aus Al und Cu
- Nicht für Drahtseile oder Stahldraht geeignet
- Besonders geeignet unter begrenzten Arbeitsbedingungen
- Abwinkelbare Teleskopgriffe zum Einstellen der optimalen Griffweite
- Komfortables Arbeiten durch Ratschenprinzip und geringes Gewicht
- Auswechselbarer Schneidkopf
- Optimaler Krafteinsatz durch Knickarmmechanik
- Optimierte Schneidengeometrie mit Präzisionsschliff, nachstellbares Schraubgelenk, vergüteter Spezialstahl
- Leichtes, hochfestes Aluminiumrohr, 2K-Griffe mit Klemmschutz

Allgemein

Artikelnummer	700 038 3
EAN	4049002086960
Gewicht	2.300 g
Abmessung	570 mm

Technische Daten

Ausführung	brüniert
Kabel max. Ø	38 mm
Kabel mehrdrähtig (Cu)	Cu 300 mm ²
Kabel mehrdrähtig (AL)	Al 400 mm ²
Kabel feindrähtig (Cu)	Cu 300 mm ²
Kabel sektorförmig (Cu)	Cu 280 mm ²
Kabel sektorförmig (AL)	Al 280 mm ²
Griffe	2K-Griffe

Klassifikation

eCl@ss 10.1	ADS511008
ETIM 7.0	EC000142
proficl@ss 7.0	EAD256c001

Ersatzteile

700 038 3 0	Ersatzmesser
-------------	--------------

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildung kann abweichen.