

Produktdatenblatt

708 219 3

Abisolierzange für Spezialanwendungen

Zange für POF-Flachbandkabel, Rastermaß 2.0

- Spezialzange mit Längenanschlag zum qualitativ hochwertigen, beschädigungsfreien Abisolieren und Abmanteln von Elektro-einzel- und Mehrleiterkabel
- Einsetzbar unabhängig von der Festigkeit des Isolationsmaterials
- Kein Quetschen oder Deformieren der Kabelenden durch patentiertes Abisolierverfahren
- Auf den jeweiligen Leiterquerschnitt hochpräzise abgestimmte Formmesser
- Kundenspezifische Sonderausführungen möglich
- Automatische Rückführung der Abisoliermesser in die Ausgangsstellung
- Zange brüniert, mit ergonomischen 2K-Griffen



Allgemein

Artikelnummer	708 219 3
EAN	4049002012310
Gewicht	500 g
Abmessung	200 mm

Technische Daten

Abisolieren	5 mm
Maße Abisolierstellen	Ø 0,9 mm / Ø 0,9 mm / Ø 0,9 mm / Ø 0,9 mm / Ø 0,9 mm

Klassifikation

eCl@ss 10.1	ACD179012
ETIM 7.0	EC000163
proficl@ss 7.0	AAA000c004

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildung kann abweichen.