

Produktdatenblatt

708 226-1 3

Abisolierzange für Spezialanwendungen

Zange für Solarkabel



- Spezialzange mit Längenanschlag zum qualitativ hochwertigen, beschädigungsfreien Abisolieren und Abmanteln von Elektroeinzel- und Mehrleiterkabel
- Einsetzbar unabhängig von der Festigkeit des Isolationsmaterials
- Kein Quetschen oder Deformieren der Kabelenden durch patentiertes Abisolierverfahren
- Auf den jeweiligen Leiterquerschnitt hochpräzise abgestimmte Formmesser
- Kundenspezifische Sonderausführungen möglich
- Automatische Rückführung der Abisoliermesser in die Ausgangsstellung
- Zange brüniert, mit ergonomischen 2K-Griffen

Allgemein

Artikelnummer	708 226-1 3
EAN	4049002087004
Gewicht	500 g
Abmessung	200 mm

Technische Daten

Abisolieren	AWG 16 / AWG 14 / AWG 12 / AWG 10
Maße Abisolierstellen	Ø 1,9 mm / Ø 2,4 mm / Ø 2,6 mm / Ø 3,3 mm

Klassifikation

eCl@ss 10.1	ACD179012
ETIM 7.0	EC000163
proficl@ss 7.0	AAA000c004

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildung kann abweichen.