

Produktdatenblatt

8753 0000 61

Vierdornzange DigiCrimp®

Für Industrie-Kontakte

- Geeignet zum Vercrimpen von gedrehten Stift- und Buchsenkontakten
- Crimpdornzustellung in Schritten von 0,01 mm einstellbar und digital ablesbar
- Überprüfung der Grundeinstellung mittels beiliegendem Prüfstift
- Rekalisierungsfunktion
- Elektronische Verschleißüberwachung (patentiert) mit Warnfunktion
- Zuverlässige Vercrimpfung durch Zwangsvollendung des Crimpvorganges und synchrone Zustellung der Crimpdorne
- Unterschiedliche Einstellfunktionen abrufbar



Allgemein

Artikelnummer	8753 0000 61
EAN	4049002028380
Gewicht	1.050 g
Abmessung	230 mm

Technische Daten

Ausführung	verchromt
Griffe	2K-Griffe
Anwendungsbereich	gedrehte Kontakte
Kapazität	0,14 – 6,0 mm ² / AWG 26 – 10
max. Ø Kontakt	7,5 mm

Klassifikation

eCl@ss 10.1	ACD215012
ETIM 7.0	EC000168
proficl@ss 7.0	AAA946c003

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildung kann abweichen.