

**Garant****Upichovací planžeta HSS, neutrální, Výška planžety h<sub>5</sub> / šířka zápichu w:  
26/2,2mm**

## Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 273556 26/2,2 |
| GTIN           | 4062406080631 |
| Třída artiklu  | 21U           |

## Popis

**Vhodné pro:**

Držák č. 273984 – 274000 nebo č. 319132; 319133 (držák VDI).

**Pozor:**

Montážní klíč č. 279940 je nutno objednat zvlášť.

## Technický popis

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Pro maximální Ø obrobku       | 50 mm               |
| Šířka zápichu w               | 2,2 mm              |
| Výška planžety h <sub>5</sub> | 26 mm               |
| Celková délka L               | 110 mm              |
| Řezný materiál                | HSS                 |
| Způsob použití                | neutrální           |
| Vnitřní chlazení              | ne                  |
| Systémový klíč                | ano                 |
| Možnost axiálního upichování  | ne                  |
| Druh produktu                 | Upichovací planžeta |

