

**Garant****Upichovací planžeta HSS, neutrální, Výška planžety h<sub>5</sub> / šířka zápichu w:  
19/2,2mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	273556 19/2,2
GTIN	4062406080617
Třída artiklu	21U

## Popis

**Vhodné pro:**

Držák č. 273984 – 274000 nebo č. 319132; 319133 (držák VDI).

**Pozor:**

Montážní klíč č. 279940 je nutno objednat zvlášť.

## Technický popis

Výška planžety h <sub>5</sub>	19 mm
Šířka zápichu w	2,2 mm
Pro maximální Ø obrobku	40 mm
Celková délka L	86 mm
Řezný materiál	HSS
Způsob použití	neutrální
Vnitřní chlazení	ne
Systémový klíč	ano
Možnost axiálního upichování	ne
Druh produktu	Upichovací planžeta

