

Garant**APMT 133520 TR, HB7520, Typ: UNI****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	215388 UNI
GTIN	4045197707994
Třída artiklu	21A

Popis**Upozornění:**Směrné hodnoty pro $a_e = 0,25 \times D$ / $a_p = 4$ mm, $a_{p \max} = 6$ mm.

Rohový rádius: 2 mm

Technický popis

Typ	UNI
Rohový rádius	2 mm
Řada	Softcut®
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	APMT 133520 TR
Typ	HB7520
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	330 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	290 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	250 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	120 m/min	M
Uni	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		