

Garant**OFMT 050405 TN, HU7815, Typ: ALU**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	213358 ALU
GTIN	4045197707468
Třída artiklu	21A

Popis

Provedení:

Výjimečně stabilní vyměnitelná destička dle normovaných rozměrů ISO přesně slinutá a broušená. Jemnozrné substráty zajišťují velkou houževnatost a odolnost proti opotřebení.

Typ: ALU

Rohový rádius: 0,5 mm

Posuv f_z na zub: 0,18 mm

Technický popis

Posuv f_z na zub	0,18 mm
Typ	ALU
Rohový rádius	0,5 mm
Počet výměn/řezání	8
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	OFMT 050405 TN
Typ	HU7815
Řezný materiál	TK

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro frézování**Údaje o uživateli**

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	1350 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	1150 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	700 m/min	N
CuZn	vhodný	690 m/min	N
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	omezené použití		
suché	omezené použití		