

Garant**Upínací trn typ AD, SK 50 velmi krátký, Ø upnutí D1: 25 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	300412 25
GTIN	4045197708342
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

Pouze s jedním kratším upevňovacím šroubem.

Použití:

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Norma:

Ähnlich DIN 69871.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíč pro TČ č. 308820; 308830, náhradní šroub č. 309901.

Obvodová házivost: $\leq 3 \mu\text{m}$

Délka vyložení rozměr A: 60 mm

Vnější Ø D: 64,5 mm

Technický popis

Délka vyložení rozměr A	60 mm
upnutí Ø D ₁	25 mm
Vnější Ø D	64,5 mm
Upnutí	SK 50 velmi krátký
Norma	DIN 6359
Norma pro upínání	ISO 7388-1

Tvar	AD
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Druh produktu	Upínací trn