

**Garant****SNMG 120412, Typ: HB7020**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	251326 HB7020
GTIN	4045197711328
Třída artiklu	21G

## Technický popis

Hlavní způsob použití	P
Lamač třísek	SG
Posuv f	0,25 - 0,8 mm/ot,
Hloubka řezu a <sub>p</sub>	1,5 - 9 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Rohový rádius	1,2 mm
Typ	HB7020
Řezná rychlost v <sub>c</sub> hlavní použití	100 - 300 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMG 120412

Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení