

**Upínací trn Weldon, HSK-A 63 A = 120, Ø upnutí D1: 18mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 304317 18     |
| GTIN           | 4045197709165 |
| Třída artiklu  | 32A           |

**Popis****Provedení:**

- S otvorem pro čip RFID / Balluff.
- Funkční plochy HSK opracované.

**Použití:**

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 typ B a DIN 6535 typ HB.

**Zvláštní příslušenství:**

Trubička pro vnitřní chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890.

**Upozornění:**

HSK 40 a 50 tvar A a E jsou k dodání od výrobce.

**Technický popis**

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Náhradní upínací šroub č. 309900 | 16               |
| Ø upnutí D <sub>1</sub>          | 18 mm            |
| Délka vyložení rozměr A          | 120 mm           |
| Vnější Ø D                       | 50 mm            |
| Upnutí                           | HSK-A 63 A = 120 |
| Norma pro upínání                | DIN 69893        |
| Norma pro upínání                | ISO 12164-1      |
| Norma pro upínání                | DIN 69882-4      |

## Technický list

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Tvar                            | A                                 |
| Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 20000 min <sup>-1</sup> |
| Obvodová házivost               | ≤ 3 μm                            |
| Strategie obrábění              | HPC                               |
| Strategie obrábění              | HSC                               |
| Druh produktu                   | Upínací trn                       |

### Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/304317-18>