

**HOLEX****Upínací trn, HSK-A 63 krátký, Ø upnutí D1: 32mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	304277 32
GTIN	4045197709097
Třída artiklu	32A

**Popis****Provedení:**

- S otvorem pro čip RFID / Balluff.
- Funkční plochy HSK opracované.

**Použití:**

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 typ B a DIN 6535 typ HB.

**Zvláštní příslušenství:**

Trubička pro vnitřní chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890.

**Upozornění:**

HSK 40 a 50 tvar A a E jsou k dodání od výrobce.

**Technický popis**

Náhradní upínací šroub č. 309900	32
Upínací Ø D <sub>1</sub>	32 mm
Délka vyložení rozměr A	110 mm
Vnější Ø D	72 mm
Upnutí	HSK-A 63 krátký
Norma pro upínání	DIN 69893
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Norma pro upínání	DIN 69882-4

Tvar	A
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 20000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HPC
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Upínací trn

## Příslušenství

Nástrčný klíč pro trubičku pro přívod chlazení HSK Pro HSK 32	309890 32
Trubička pro chlazení HSK Pro HSK 32	309880 32
Náhradní upínací šroubek Pro sklíčidlo s Ø upnutí D1 32 mm	309900 32