



## Upínací trn, HSK-A 100 krátký, Ø upnutí D1: 6mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	304397 6
GTIN	4045197709189
Třída artiklu	32A

### Popis

#### Provedení:

- S otvorem pro čip RFID / Balluff.
- Funkční plochy HSK opracované.

#### Použití:

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 typ B a DIN 6535 typ HB.

#### Zvláštní příslušenství:

Trubička pro vnitřní chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890.

#### Upozornění:

HSK 40 a 50 tvar A a E jsou k dodání od výrobce.

### Technický popis

Náhradní upínací šroub č. 309900	6
Délka vyložení rozměr A	80 mm
Ø upnutí D <sub>1</sub>	6 mm
Vnější Ø D	25 mm
Upnutí	HSK-A 100 krátký
Norma pro upínání	DIN 69893
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Norma pro upínání	DIN 69882-4

Tvar	A
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 20000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HPC
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Upínací trn

### Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/304397-6>