

Garant**Vyměnitelný břit HiPer-Drill n7, HU7810, Ø D: 13,7 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	231630 13,7
GTIN	4045197710055
Třída artiklu	21M

Popis**Provedení:**

Prizmaticky broušená vrtací hlava pro přesné polohování a stabilní uložení.
Přesnost obvodové házivosti se smontovaném stavu $\leq 20 \mu\text{m}$. Pro otvory do přesnosti IT9.

Upozornění:

Další rozměry k dodání na poptávku. Řezná data platí pro základní prvek 5xD.

Pilotní otvory provádějte jen s řezným nástavcem stejného typu.

Vrcholový úhel: 135 stupeň

Pro základní prvek Ø D: 13,5 mm

Posuv f v hliníku tvořícím krátké třísky: 0,29 mm/ot,

Technický popis

Pro základní prvek Ø D	13,5 mm
Ø D	13,7 mm
Posuv f v hliníku tvořícím krátké třísky	0,29 mm/ot,
Počet výměn/řezání	1
Druh	HU7810

Řezný materiál	TK
Vrcholový úhel	135 stupeň
Počet břitů Z	2
Druh produktu	Obráběcí vložka pro vrtání