

**Garant****Vyměnitelný břit HiPer-Drill n7, HU7810, Ø D: 12,8 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	231630 12,8
GTIN	4045197710017
Třída artiklu	21M

**Popis****Provedení:**

Prizmaticky broušená vrtací hlava pro přesné polohování a stabilní uložení.  
Přesnost obvodové házivosti se smontovaném stavu  $\leq 20 \mu\text{m}$ . Pro otvory do přesnosti IT9.

**Upozornění:**

Další rozměry k dodání na poptávku. Řezná data platí pro základní prvek 5xD.

Pilotní otvory provádějte jen s řezným nástavcem stejného typu.

Vrcholový úhel: 135 stupeň

Pro základní prvek Ø D: 12,5 mm

Posuv f v hliníku tvořícím krátké třísky: 0,27 mm/ot,

**Technický popis**

Ø D	12,8 mm
Posuv f v hliníku tvořícím krátké třísky	0,27 mm/ot,
Pro základní prvek Ø D	12,5 mm
Počet výměn/řezání	1
Druh	HU7810

Řezný materiál	TK
Vrcholový úhel	135 stupeň
Počet břitů Z	2
Druh produktu	Obráběcí vložka pro vrtání